

**SNMG 120408, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251254 PV720
GTIN	4960664724710
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Soort	PV720
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	1 - 4 mm
Spaanbreker	PG
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 490 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Aantal wisselingen/snijkanten	8

Producttype

Wisselplaat voor het draaien