


TNMG 160408, Soort: PV720

Bestelgegevens

Bestelnummer	251583 PV720
GTIN	4960664725434
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	1 - 4,5 mm
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Spaanbreker	PG
Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 490 m/min
Soort	PV720
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien