

**WN.G 080408, Soort: PV720**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252114 PV720
GTIN	4960664726684
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Spaanbreker	PG
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	1 - 3,8 mm
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Soort	PV720
Hoekradius	0,8 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 490 m/min
Snedecondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snikanten	6

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien