

**DNMG 150608, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250697 PV720
GTIN	4960664724581
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snedecoördinates	continu
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Soort	PV720
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 520 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	PQ
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snijkant	4

Producttype

Wisselplaat voor het draaien