

**SNMG 120404, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251162 PV720
GTIN	4960664724741
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 520 m/min
Spaanbreker	PQ
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Soort	PV720
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	8

Producttype

Wisselplaat voor het draaien