

**SNMG 120408, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251164 PV720
GTIN	4960664724758
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	PQ
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Soort	PV720
Snedecondities	continu
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	110 - 520 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Aantal wisselingen/snijkanten	8

Producttype

Wisselplaat voor het draaien