

**VNMG 160408, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251754 PV720
GTIN	4960664726462
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 520 m/min
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	PV720
Spaanbreker	PQ
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Aantal wisselingen/snij kanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het draaien