

**CC.T 060204, Soort: PV720**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260092 PV720
GTIN	4960664723379
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Soort	PV720
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 270 m/min
Snedecndities	continu
Spaanbreker	HQ
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Aantal wisselingen/snijanten	2

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien