

**CC.T 09T302, Soort: PV720**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260096 PV720
GTIN	4960664723386
Artikelklasse	25E

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hoekradius	0,2 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 270 m/min
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snedecndities	continu
Soort	PV720
Spaanbreker	HQ
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T302
Aantal wisselingen/snijanten	2

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien