


CC.T 09T304, Soort: PV720


Bestelgegevens

Bestelnummer	260097 PV720
GTIN	4960664723393
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snedecoördinaten	continu
Soort	PV720
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	HQ
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 270 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Aantal wisselingen/snijanten	2

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien