

**CCMT 09T308, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260098 PV720
GTIN	4960664723409
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Spaanbreker	HQ
Soort	PV720
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 270 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	continu
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Aantal wisselingen/snijanten	2

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien