



XT-binnenschroefmaat, Meetbereik: 16-20mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 428500 16-20 |
| GTIN | 5051102212230 |
| Artikelklasse | 46B |

Omschrijving

Uitvoering:

3-Punts **XT-binnenschroefmaten**. Meetspindel gehard en geslepen. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal, alle afleesoppervlakken mat verchroomd. Gevoeligheidsratel voor gelijkmatige meetkracht. Alle gereedschappen voorzien van serienummer en testrapport. Voor blindgatmetingen vanaf maat 12,5 – 16. Binnenschroefmaten voor hoogste nauwkeurigheid. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5 met HM-meetinserts. 'Micro' - uitvoering met verbeterde resolutie van 2 µm.

Toepassing:

Blindgat- en doorlopende boringen, centreerranden.

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstuk nr. 428510.

Reservedeel:

Meetkoppen nr. 428605.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------|------------|
| Meetdiepte met verlengstuk | 166 mm |
| Meetbereik | 16 - 20 mm |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Maat a | 0,5 mm |
| Standaardmeetdiepte | 66 mm |
| Maximale afwijking | 0,004 mm |
| Aflezings | 0,002 mm |
| Norm | DIN 863 |
| Meettrommelindeling | 1/50 mm |
| Meettechniek | analoog |
| Verpakking | stevige box |
| Kalibratie | B6 |
| Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |

Dienstverlening

| | |
|--|------------|
| Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm | 022500 20 |
| DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm | 022510 200 |

Accessoires

| | |
|--|--------------|
| Reservemeetkop XT Meetbereik 16-20 mm | 428605 16-20 |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 16 mm | 484030 16 |
| Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 3/100 | 428510 3/100 |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 19 mm | 484030 19 |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 17 mm | 484030 17 |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 18 mm | 484030 18 |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 20 mm | 484030 20 |
| Meetbekkenset3-delig Meetbereik 16-20 mm | 428745 16-20 |
| Terughaalveerset3-delig Meetbereik 16-20 mm | 428746 16-20 |