

**CCMT 060202, Soort: PV720****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260190 PV720 |
| GTIN | 4960664726820 |
| Artikelklasse | 25E |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Spaanbreker | GK |
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 3 mm |
| Voeding f | 0,1 - 0,3 mm/omw, |
| Snedecndities | continu |
| Hoofdtoepassing | P |
| Hoekradius | 0,2 mm |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 60 - 270 m/min |
| Soort | PV720 |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | CERMET |
| ISO-code wisselplaat | CCMT 060202 |
| Aantal wisselingen/snij kanten | 2 |

| | |
|-------------|------------------------------|
| Tolerantie | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |