

**CCMT 09T302, Soort: PV720****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 260194 PV720  |
| GTIN          | 4960664726837 |
| Artikelklasse | 25E           |

**Technische beschrijving**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Hoofdtoepassing                     | P                 |
| Hoekradius                          | 0,2 mm            |
| Soort                               | PV720             |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,5 - 3 mm        |
| Snedeccondities                     | continu           |
| Spaanbreker                         | GK                |
| Voeding $f$                         | 0,1 - 0,3 mm/omw, |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 60 - 270 m/min    |
| Fijn/ruw-indeling                   | Voor-/nabewerken  |
| Snijmateriaal                       | CERMET            |
| ISO-code wisselplaat                | CCMT 09T302       |
| Aantal wisselingen/snij kanten      | 2                 |

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Tolerantie  | M                            |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |