


**CCMT 120404, Soort: PV720****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260202 PV720 |
| GTIN | 4960664726936 |
| Artikelklasse | 25E |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 3 mm |
| Hoofdtoepassing | P |
| Voeding f | 0,1 - 0,3 mm/omw, |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 60 - 270 m/min |
| Spaanbreker | GK |
| Soort | PV720 |
| Snedeccondities | continu |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | CERMET |
| ISO-code wisselplaat | CCMT 120404 |
| Aantal wisselingen/snijkant | 2 |

| | |
|-------------|------------------------------|
| Tolerantie | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |