


**CCMT 120408, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260204 PV720
GTIN	4960664726929
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snedecoördinaten	continu
Soort	PV720
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 270 m/min
Spaanbreker	GK
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Aantal wisselingen/snijanten	2

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien