

**DC.T 070204, Soort: PV720**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260382 PV720
GTIN	4960664724123
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 270 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Soort	PV720
Spaanbreker	HQ
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Aantal wisselingen/snijanten	2

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien