

**DC.T 11T302, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260385 PV720
GTIN	4960664724147
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snedecoördinaten	continu
Spaanbreker	HQ
Soort	PV720
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 270 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Aantal wisselingen/snij kanten	2

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien