

**DC.T 11T304, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260386 PV720
GTIN	4960664724154
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 270 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Snedeccondities	continu
Soort	PV720
Spaanbreker	HQ
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Aantal wisselingen/snij kanten	2

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien