

**DCMT 070202, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260481 PV720
GTIN	4960664726868
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 270 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	GK
Soort	PV720
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Aantal wisselingen/snij kanten	2

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien