

**DCMT 11T302, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260488 PV720
GTIN	4960664726844
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Spaanbreker	GK
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Soort	PV720
Snedecondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 270 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Aantal wisselingen/snij kanten	2

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien