

**DC.T 11T308, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260492 PV720
GTIN	4960664726851
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Soort	PV720
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	GK
Snedecndities	continu
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 270 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Aantal wisselingen/snij kanten	2

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien