

**VBMT 110308, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261176 PV720
GTIN	4960664726127
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Spaanbreker	HQ
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 270 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Snedecondities	continu
Soort	PV720
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	VBMT 110308
Aantal wisselingen/snijanten	2

Producttype

Wisselplaat voor het draaien