



XT-binnenschroefmaatset, Meetbereik: 20-50mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428550 20-50
GTIN	5051102071370
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-Punts **XT-binnenschroefmaten**. Meetspindel gehard en geslepen. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal, alle afleesoppervlakken mat verchromd. Gevoeligheidsratel voor gelijkmatige meetkracht. Alle gereedschappen voorzien van serienummer en testrapport.

Toepassing:

Blindgat- en doorlopende boringen, centreerranden.

Levering:

Binnenschroefmaten nr. 428500, instelringen met UKAS-testrapport.

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstuk nr. 428510.

Reservedeel:

Meetkoppen nr. 428605.

Technische beschrijving

Meetbereik	20 - 50 mm
Aantal instelringen	2
Aantal schroefmaten	3
Instelring-Ø	20 / 35 mm

Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 30 mm	484030 30
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 40 mm	484030 40
XT-binnenschroefmaat Meetbereik 25-35 mm	428500 25-35
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 22 mm	484030 22
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 4/150	428510 4/150
XT-binnenschroefmaat Meetbereik 35-50 mm	428500 35-50
XT-binnenschroefmaat Meetbereik 20-25 mm	428500 20-25
Reservemeetkop XT Meetbereik 35-50 mm	428605 35-50
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 20-25 mm	428745 20-25
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 20-25 mm	428746 20-25
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 25-35 mm	428745 25-35
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 25-35 mm	428746 25-35
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 35-50 mm	428745 35-50
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 35-50 mm	428746 35-50