

**VBMT 160404, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261182 PV720
GTIN	4960664726134
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Spaanbreker	HQ
Snedecoördinatie	continu
Hoofdtoepassing	P
Soort	PV720
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 270 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	VBMT 160404
Aantal wisselingen/snij kanten	2

Producttype

Wisselplaat voor het draaien