

**VBMT 160408, Soort: PV720****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261184 PV720
GTIN	4960664726141
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	HQ
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 270 m/min
Snedeccondities	continu
Soort	PV720
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CERMET
ISO-code wisselplaat	VBMT 160408
Aantal wisselingen/snijkanten	2

Producttype

Wisselplaat voor het draaien