

Garant**2-Punts-snelmeetgereedschap DM1, Maximaal meetbereik: 135mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428030 135
GTIN	4045197412089
Artikelklasse	41B

Omschrijving**Uitvoering:**

Massieve uitvoering voor gebruik direct op uw draai- en freesbewerkingscentrum. Voor het controleren van binnen- en buitendiameters, rondloop, smalle openingen en wanddiktes, met een **herhalingsnauwkeurigheid van 2µm**. Inzetbaar met iedere (fijn-)meetklok met schacht-Ø 8h6 en maximale behuizings-Ø 62 mm (levering zonder afleesinstrument).

Voordeel:

Korte meet- en insteltijden, robuust en onderhoudsvriendelijk.

Levering:

Meetgereedschap compleet gemonteerd;
inclusief 2 paar meetschotels TiN-coating (1xØ8mm/1xØ13mm), 3 sleutels voor binnenzeskantbouten (SW3,4en5).

Technische beschrijving

Toepassingsbereik binnen	18 - 135 mm
Breedte	167 mm
Lengte	202 mm
Toepassingsbereik buiten	6 - 130 mm

Meetkracht	2,6 N
Meettechniek	analoog
Producttype	2-punts meetgereedschap

Accessoires

Reservetaster DM1 Meetschotel-Ø 13 mm	428035 13
Reservetaster DM1 Meetschotel-Ø 8 mm	428035 8