



XT-binnenschroefmaat, Meetbereik: 20-25mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428500 20-25
GTIN	5051102090456
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-Punts **XT-binnenschroefmaten**. Meetspindel gehard en geslepen. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal, alle afleesoppervlakken mat verchroomd. Gevoeligheidsratel voor gelijkmatige meetkracht. Alle gereedschappen voorzien van serienummer en testrapport. Voor blindgatmetingen vanaf maat 12,5 – 16. Binnenschroefmaten voor hoogste nauwkeurigheid. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5 met HM-meetinsets.

Toepassing:

Blindgat- en doorlopende boringen, centreerranden.

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstuk nr. 428510.

Reservedeel:

Meetkoppen nr. 428605.

Technische beschrijving

Meetbereik	20 - 25 mm
Standaardmeetdiepte	66 mm
Maat a	0,5 mm

Meetdiepte met verlengstuk	216 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratie 3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie 3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 50 mm	022500 50

Accessoires

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 25 mm	484030 25
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 4/150	428510 4/150
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 22 mm	484030 22
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 20 mm	484030 20
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 24 mm	484030 24
Meetbekkenset 3-delig Meetbereik 20-25 mm	428745 20-25
Terughaalveerset 3-delig Meetbereik 20-25 mm	428746 20-25