



XT-binnenschroefmaat, Meetbereik: 25-35mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428500 25-35
GTIN	5051102076115
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-Punts **XT-binnenschroefmaten**. Meetspindel gehard en geslepen. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal, alle afleesoppervlakken mat verchroomd. Gevoeligheidsratel voor gelijkmatige meetkracht. Alle gereedschappen voorzien van serienummer en testrapport. Voor blindgatmetingen vanaf maat 12,5 – 16. Binnenschroefmaten voor hoogste nauwkeurigheid. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5 met HM-meetinsets.

Toepassing:

Blindgat- en doorlopende boringen, centreerranden.

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstuk nr. 428510.

Reservedeel:

Meetkoppen nr. 428605.

Technische beschrijving

Standaardmeetdiepte	80 mm
Meetbereik	25 - 35 mm
Maat a	0,5 mm

Meetdiepte met verlengstuk	230 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 50 mm	022500 50
DAkks-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 30 mm	484030 30
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 4/150	428510 4/150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 26 mm	484030 26
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 25 mm	484030 25
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 28 mm	484030 28
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 35 mm	484030 35
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 34 mm	484030 34
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 32 mm	484030 32
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 25-35 mm	428745 25-35
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 25-35 mm	428746 25-35