

Mahr**Binnenschroefmaat voor grote meetbereiken, Meetbereik: 100-500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	427900 100-500
GTIN	2050001038081
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Lichte, knikbestendige buisconstructie. Meetspindel geheel gehard en geslepen.
Meetvlakken gehard en half rond geslepen. Eén meetvlak instelbaar. Meetbekken, bedieningselementen en afleesoppervlakken mat verchromd. **Zonder instelhulp direct gebruiksklaar.**

Nauwkeurigheid:

(4 + L / 100) µm.

Levering:

Schroefmaat, verlengstukken nr. 427950.

Accessoires:

Verlengstukken nr. 427950.

Technische beschrijving

Verlengstuk	25; 50; 100; 200 mm
Meettrommel-Ø	17,5 mm
Spindel-Ø	7,5 mm
Meetbereik	100 - 500 mm
Aflezing	0,01 mm
Norm	Fabrieksnorm

Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S4
Producttype	2 punts-binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 100-500 mm	020480 100-500
DAkkS-kalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 100-500 mm	020490 100-500

Accessoires

Verlengstuk voor binnenschroefmaat Lengte 400 mm	427950 400
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Lengte 25 mm	427950 25
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Lengte 800 mm	427950 800
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Lengte 100 mm	427950 100
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Lengte 200 mm	427950 200
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Lengte 50 mm	427950 50