



## XT-binnenschroefmaat, Meetbereik: 225-250mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	428500 225-250
GTIN	2050001048523
Artikelklasse	46B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

3-Punts **XT-binnenschroefmaten**. Meetspindel gehard en geslepen. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal, alle afleesoppervlakken mat verchroomd. Gevoeligheidsratel voor gelijkmatige meetkracht. Alle gereedschappen voorzien van serienummer en testrapport. Voor blindgatmetingen vanaf maat 12,5 – 16. Binnenschroefmaten voor hoogste nauwkeurigheid. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5 met HM-meetinsets.

#### Toepassing:

Blindgat- en doorlopende boringen, centreerranden.

#### Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstuk nr. 428510.

#### Reservedeel:

Meetkoppen nr. 428605.

### Technische beschrijving

Maat a	0,5 mm
Standaardmeetdiepte	115 mm
Meetbereik	225 - 250 mm

Meetdiepte met verlengstuk	265 mm
Maximale afwijking	0,008 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 300 mm	022500 300
--	------------

## Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 225 mm	484030 225
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 240 mm	484030 240
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 5/150	428510 5/150