



XT-binnenschroefmaatset, Meetbereik: 100-150mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428550 100-150
GTIN	5051102033293
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-Punts **XT-binnenschroefmaten**. Meetspindel gehard en geslepen. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal, alle afleesoppervlakken mat verchromd. Gevoeligheidsratel voor gelijkmatige meetkracht. Alle gereedschappen voorzien van serienummer en testrapport.

Toepassing:

Blindgat- en doorlopende boringen, centreerranden.

Levering:

Binnenschroefmaten nr. 428500, instelringen met UKAS-testrapport.

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstuk nr. 428510.

Reservedeel:

Meetkoppen nr. 428605.

Technische beschrijving

Meetbereik	100 - 150 mm
Instelring-Ø	125 mm
Aantal schroefmaten	2
Aantal instelringen	1

Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 100-150 mm	020550 100-150
--	----------------

Accessoires

XT-binnenschroefmaat Meetbereik 100-125 mm	428500 100-125
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 130 mm	484030 130
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 5/150	428510 5/150
XT-binnenschroefmaat Meetbereik 125-150 mm	428500 125-150
Reservemeetkop XT Meetbereik 100-125 mm	428605 100-125
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 110 mm	484030 110