



XT-binnenschroefmaat, Meetbereik: 35-50mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428500 35-50
GTIN	5051102078690
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-Punts **XT-binnenschroefmaten**. Meetspindel gehard en geslepen. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal, alle afleesoppervlakken mat verchroomd. Gevoeligheidsratel voor gelijkmatige meetkracht. Alle gereedschappen voorzien van serienummer en testrapport. Voor blindgatmetingen vanaf maat 12,5 – 16. Binnenschroefmaten voor hoogste nauwkeurigheid. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5 met HM-meetinsets.

Toepassing:

Blindgat- en doorlopende boringen, centreerranden.

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstuk nr. 428510.

Reservedeel:

Meetkoppen nr. 428605.

Technische beschrijving

Meetbereik	35 - 50 mm
Standaardmeetdiepte	80 mm
Meetdiepte met verlengstuk	230 mm

Maat a	0,5 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 50 mm	022500 50

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 35 mm	484030 35
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 44 mm	484030 44
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 40 mm	484030 40
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 36 mm	484030 36
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 42 mm	484030 42
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 50 mm	484030 50
Reservemeetkop XT Meetbereik 35-50 mm	428605 35-50
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 45 mm	484030 45
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 4/150	428510 4/150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 46 mm	484030 46
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 38 mm	484030 38
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 35-50 mm	428745 35-50

Terughaalveerset3-delig Meetbereik 35-50 mm

428746 35-50