



Verticale spanner met horizontale voet, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	376508 3
GTIN	4045197226280
Artikelklasse	32S

Omschrijving

Uitvoering:

met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

Toepassing:

voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Technische beschrijving

totale lengte	90 mm
Gatafstand f	31,6 mm
Boring-Ø d	7,2 mm
Gatafstand e	19 mm
Spanschroef	M8×45 mm
Houdkracht P1	1800 N

Houdkracht P2	2500 N
Totale hoogte	205 mm
Type	376508 3
Spanhoogte H	32 mm
Producttype	Verticale spanner