



## XT-binnenschroefmaatset, Meetbereik: 150-200mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	428550 150-200
GTIN	5051102040703
Artikelklasse	46B

### Omschrijving

**Uitvoering:**

3-Punts **XT-binnenschroefmaten**. Meetspindel gehard en geslepen. Meettrommel met diepzwarte afleeschaal, alle afleesoppervlakken mat verchromd. Gevoeligheidsratel voor gelijkmatige meetkracht. Alle gereedschappen voorzien van serienummer en testrapport.

**Toepassing:**

Blindgat- en doorlopende boringen, centreerranden.

**Levering:**

Binnenschroefmaten nr. 428500, instelringen met UKAS-testrapport.

**Accessoires:**

Instelringen nr. 484030, verlengstuk nr. 428510.

**Reservedeel:**

Meetkoppen nr. 428605.

### Technische beschrijving

Aantal instelringen	1
Instelring-Ø	175 mm
Meetbereik	150 - 200 mm
Aantal schroefmaten	2

Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 150-200 mm	020550 150-200
--	----------------

## Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 160 mm	484030 160
Reservemeetkop XT Meetbereik 175-200 mm	428605 175-200
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 190 mm	484030 190
XT-binnenschroefmaat Meetbereik 150-175 mm	428500 150-175
Reservemeetkop XT Meetbereik 150-175 mm	428605 150-175
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 5/150	428510 5/150
XT-binnenschroefmaat Meetbereik 175-200 mm	428500 175-200
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 150-175 mm	428745 150-175
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 150-175 mm	428746 150-175
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 175-200 mm	428745 175-200
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 175-200 mm	428746 175-200