

**Garant****Haarliniaal, roestvrij, in etui, Lengte: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	460095 100
GTIN	4045197444271
Artikelklasse	41H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geharde, geslepen en ultrafijn gelepte meetzijde. Wigvormige doorsnede, in punt uitlopend om ook in hoeken, groeven, uitsparingen, etc. te controleren. Met geïsoleerde kunststof handgreep ter bescherming tegen handwarmte.

**Roestvrij** staal. **Beide afschuiningen spiegelvrij gematteerd.**

**Opmerking:**

De rechtheidstolerantie van de meetzijde heeft betrekking op een zwenkbereik van  $\pm 15^\circ$  t.o.v. het symmetrievlak.

**Technische beschrijving**

Rechtheidstolerantie van de meetzijde	0,002 mm
Lengte	100 mm
Norm	DIN 874
Materiaal	roestvrij staal
Oppervlak fase	spiegelvrij gematteerd
Verpakking	Etui
Kalibratie	F6
Producttype	Haarliniaal

**Dienstverlening**

DAkS-kalibratieHaarliniaal Maximale lengte 500 mm	026010 500
KalibratieHaarliniaal Maximale lengte 200 mm	026000 200