



XT-binnenschroefmaat, Meetbereik: 50-65mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428500 50-65
GTIN	5051102095819
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-Punts **XT-binnenschroefmaten**. Meetspindel gehard en geslepen. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal, alle afleesoppervlakken mat verchroomd. Gevoeligheidsratel voor gelijkmatige meetkracht. Alle gereedschappen voorzien van serienummer en testrapport. Voor blindgatmetingen vanaf maat 12,5 – 16. Binnenschroefmaten voor hoogste nauwkeurigheid. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5 met HM-meetinsets.

Toepassing:

Blindgat- en doorlopende boringen, centreerranden.

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstuk nr. 428510.

Reservedeel:

Meetkoppen nr. 428605.

Technische beschrijving

Meetdiepte met verlengstuk	230 mm
Maat a	0,5 mm
Meetbereik	50 - 65 mm

Standaardmeetdiepte	80 mm
Maximale afwijking	0,005 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100 mm	022500 100

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 55 mm	484030 55
Reservemeetkop XT Meetbereik 50-65 mm	428605 50-65
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 50 mm	484030 50
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 65 mm	484030 65
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 60 mm	484030 60
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 5/150	428510 5/150
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 50-65 mm	428745 50-65
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 50-65 mm	428746 50-65