



## Verticale spanner met horizontale voet, Type: 4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	376508 4
GTIN	4020772390310
Artikelklasse	32S

### Omschrijving

**Uitvoering:**

met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

**Toepassing:**

**voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen** of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

### Technische beschrijving

Spanschroef	M10×89 mm
totale lengte	143 mm
Gatafstand e	32 mm
Houdkracht P2	3470 N
Houdkracht P1	2500 N
Gatafstand f	45 mm

Totale hoogte	218 mm
Boring-Ø d	8,3 mm
Type	376508 4
Spanhoogte H	43 mm
Producttype	Verticale spanner