



XT-binnenschroefmaat, Meetbereik: 275-300mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428500 275-300
GTIN	5051102043674
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-Punts **XT-binnenschroefmaten**. Meetspindel gehard en geslepen. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal, alle afleesoppervlakken mat verchroomd. Gevoeligheidsratel voor gelijkmatige meetkracht. Alle gereedschappen voorzien van serienummer en testrapport. Voor blindgatmetingen vanaf maat 12,5 – 16. Binnenschroefmaten voor hoogste nauwkeurigheid. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5 met HM-meetinsets.

Toepassing:

Blindgat- en doorlopende boringen, centreerranden.

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstuk nr. 428510.

Reservedeel:

Meetkoppen nr. 428605.

Technische beschrijving

Meetbereik	275 - 300 mm
Meetdiepte met verlengstuk	265 mm
Standaardmeetdiepte	115 mm

Maat a	0,5 mm
Maximale afwijking	0,009 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 300 mm	022500 300
--	------------

Accessoires

Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 5/150	428510 5/150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 275 mm	484030 275
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 280 mm	484030 280