

 Mahr**Binnenschroefmaat, Meetbereik: 50-70mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 427800 50-70  |
| GTIN          | 4059192005658 |
| Artikelklasse | 43A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Lichte, knikbestendige buisconstructie.** Meetspindel geheel gehard en geslepen.

**Meetvlakken gehard en bolrond gelept.** Bedieningselementen en afleesoppervlakken mat verchromd. Vanaf meetbereik 100 – 125 mm met warmte-isolatie en vastzetinrichting.

**Levering:**

Schroefmaat in koker.

**Technische beschrijving**

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Meettrommel-Ø       | 12,5 mm                   |
| Meetbereik          | 50 - 70 mm                |
| Spindel-Ø           | 7 mm                      |
| Aflezing            | 0,01 mm                   |
| Maximale afwijking  | 5 µm                      |
| Norm                | DIN 863                   |
| Meettrommelindeling | 1/50 mm                   |
| Meettechniek        | analoog                   |
| Kalibratie          | B10                       |
| Producttype         | 2-punts binnenschroefmaat |

---

## Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100 mm

022440 100

DAkkS-kalibratieBinnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm

022450 200