



## XT-binnenschroefmaat, Meetbereik: 65-80mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	428500 65-80
GTIN	5051102085582
Artikelklasse	46B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

3-Punts **XT-binnenschroefmaten**. Meetspindel gehard en geslepen. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal, alle afleesoppervlakken mat verchroomd. Gevoeligheidsratel voor gelijkmatige meetkracht. Alle gereedschappen voorzien van serienummer en testrapport. Voor blindgatmetingen vanaf maat 12,5 – 16. Binnenschroefmaten voor hoogste nauwkeurigheid. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5 met HM-meetinsets.

#### Toepassing:

Blindgat- en doorlopende boringen, centreerranden.

#### Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstuk nr. 428510.

#### Reservedeel:

Meetkoppen nr. 428605.

### Technische beschrijving

Meetbereik	65 - 80 mm
Meetdiepte met verlengstuk	230 mm
Standaardmeetdiepte	80 mm

Maat a	0,5 mm
Maximale afwijking	0,005 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	steverige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

DAkKS-kalibratie 3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie 3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100 mm	022500 100

## Accessoires

Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 5/150	428510 5/150
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 80 mm	484030 80
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 70 mm	484030 70
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 65 mm	484030 65
Reservemeetkop XT Meetbereik 65-80 mm	428605 65-80
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 75 mm	484030 75
Meetbekkenset 3-delig Meetbereik 65-80 mm	428745 65-80
Terughaalveerset 3-delig Meetbereik 65-80 mm	428746 65-80