



Verticale spanner met verticale voet, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	376510 1
GTIN	4020772007805
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

met verticale voet voor bevestiging op bruggen en voor lasconstructies.

- **Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.**
- **Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.**
- **Tegen verlies beveiligde spanschroef.**
- **Vingerbeveiliging door veiligheidsspanstuk zonder aanraakmogelijkheid.**

Toepassing:

voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Technische beschrijving

Houdkracht P2	1100 N
totale lengte	61 mm
Boring-Ø d	4,5 mm

Totale hoogte	109 mm
Gatafstand e	16 mm
Spanschroef	M5×30 mm
Houdkracht P1	600 N
Type	6802J
Spanhoogte H	23,5 - 25 mm
Producttype	Verticale spanner