

 Mahr**Binnenschroefmaat, Meetbereik: 70-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	427800 70-100
GTIN	4059192005665
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Lichte, knikbestendige buisconstructie. Meetspindel geheel gehard en geslepen.

Meetvlakken gehard en bolrond gelept. Bedieningselementen en afleesoppervlakken mat verchromd. Vanaf meetbereik 100 – 125 mm met warmte-isolatie en vastzetinrichting.

Levering:

Schroefmaat in koker.

Technische beschrijving

Meettrommel-Ø	13,5 mm
Meetbereik	70 - 100 mm
Spindel-Ø	7 mm
Aflezing	0,01 mm
Maximale afwijking	5 µm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Kalibratie	B10
Producttype	2-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100 mm

022440 100

DAkkS-kalibratieBinnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm

022450 200