



## XT-binnenschroefmaat, Meetbereik: 6-8mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	428500 6-8
GTIN	5051102212407
Artikelklasse	46B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

3-Punts **XT-binnenschroefmaten**. Meetspindel gehard en geslepen. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal, alle afleesoppervlakken mat verchromd. Gevoeligheidsratel voor gelijkmatige meetkracht. Alle gereedschappen voorzien van serienummer en testrapport. 'Micro' - uitvoering met verbeterde resolutie van 2 µm.

#### Toepassing:

Blindgat- en doorlopende boringen, centreerranden.

#### Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstuk nr. 428510.

#### Reservedeel:

Meetkoppen nr. 428605.

### Technische beschrijving

Meetbereik	6 - 8 mm
Standaardmeetdiepte	58 mm
Maat a	1,9 mm

Meetdiepte met verlengstuk	121 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezing	0,002 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm	022500 20
DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200

## Accessoires

Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 1/63	428510 1/63
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 8 mm	484030 8
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 6 mm	484030 6
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 7 mm	484030 7
Reservemeetkop XT Meetbereik 6-8 mm	428605 6-8
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 6-8 mm	428745 6-8
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 6-8 mm	428746 6-8