



XT-binnenschroefmaat, Meetbereik: 8-10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428500 8-10
GTIN	5051102212438
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-Punts **XT-binnenschroefmaten**. Meetspindel gehard en geslepen. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal, alle afleesoppervlakken mat verchromd. Gevoeligheidsratel voor gelijkmatige meetkracht. Alle gereedschappen voorzien van serienummer en testrapport. 'Micro' - uitvoering met verbeterde resolutie van 2 µm.

Toepassing:

Blindgat- en doorlopende boringen, centreerranden.

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstuk nr. 428510.

Reservedeel:

Meetkoppen nr. 428605.

Technische beschrijving

Standaardmeetdiepte	58 mm
Meetbereik	8 - 10 mm
Meetdiepte met verlengstuk	121 mm

Maat a	1,9 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezing	0,002 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm	022500 20
DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 8 mm	484030 8
Reservemeetkop XT Meetbereik 8-10 mm	428605 8-10
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 9 mm	484030 9
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 10 mm	484030 10
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 1/63	428510 1/63
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 8-10 mm	428745 8-10
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 8-10 mm	428746 8-10