

Garant**NC-hogedruk-machinespanklem, versie LC, Type: 125****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360510 125
GTIN	4250364401500
Artikelklasse	31F

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Compacte afmetingen; optimale verhouding spanwijdte/totale lengte. Spankracht via 4 ringmarkeringen optisch controleerbaar. Maximale spandruk door geïntegreerde vaste aanslag reproduceerbaar.**
- **Bijzonder stijve basisconstructie van nodulair gietijzer, boven- en onderkant geslepen; paarsgewijze nauwkeurigheid 0,02 mm.**
- **Inclusief boringen 25H6 M10 voor nulpuntspansystemen steekmaat 200 mm.**

Kenmerk:

- **Klik-snelwisselsysteem voor beschermingsstrips/getrapte bekken. Korte ombouw tijden en een hoge flexibiliteit.**
- **Volledig gekapselde en genitreerde spindel (verhoogde bedrijfszekerheid, geoptimaliseerde spaanbescherming, gemakkelijk te reinigen).**

Toepassing:

Universeel spansysteem voor bewerkingscentra.

Levering:

Inclusief 2 getrapte bekken, 1 handkruk, 4 spanklemstukken en 1 stiftsleutel.

Accessoires:

- **Uitlijn- en fixeerset, zie nr. 360530.**
- **Werkstukaanslag en reservekruk zie nr. 360555; 352650 en 360800.**
- **Handkrukverlengstuk zie nr. 360850.**
- **Spanbekken zie ook nr. 361380 – 361770 en 362390 – 362600.**
- **Getrapte reservebekken, zie nr. 361400; 361420, resp. 361295; 361296.**
- **Spanpen nr. 360025.**
- **Adapterplaten voor snelle wissel van bekken Xtrix nr. 361293 en 361294 gr. 125.**
- **Adapterplaat nr. 361297 en 361298 gr. 125.**

Opmerking:

- **Beschermingsstrips Click-systeem voor langs de rand boren en voor het spannen van vlakke werkstukken**
Zie nr. 361950; 361960; 361970.
- **Getrapte bekken, zie nr. 361400; 361420; 361295; 361296.**

Technische beschrijving

Spankracht tot maximaal	40 kN
Kleurcode voor bijpassende accessoires	LC-GARANT
Type	125
Totale lengte L	446 mm
Langssleuf l H7	20 mm
Bekhoogte h	39,5 mm
m	180 mm
Lengte basisdeel a	398 mm
Dwarssleuf n H7	20 mm
Spanbereik d	131 - 313 mm
Hoogte basisdeel c $-0,02$	100 mm
t	144 mm
Gewicht	34 kg
$r \pm 0,015$	118 mm
Spanbereik b	0 - 182 mm
Uitvoering	Nulpuntspansysteem
Producttype	Machineklem

Accessoires

Uitlijn- en fixeerset T-groefmaat van de tafel 18 mm	360530 18
Spanbekken, paar, glad Voor bekbreedte 125 mm	362420 125
Handkrukverlengstuk	360850

Hoekaandrijving Voor type 125-200	360570 125-200
Beschermingsstrips, paar, (getrapte zijde) Voor type 125	361970 125
Rolneertrekbecken, paar Voor bekbreedte 125 mm	362460 125
Zachte bekken, paar carbonestaal 21MnCr5 Voor type 125	360520 125
Uitlijn- en fixeerset T-groefmaat van de tafel 12 mm	360530 12
Beschermingsstrips, paar, Click-systeem, gehard staal Voor type 125	361960 125
Basisbekvast Voor type 125	361520 125
Getrapte bekmobiel Voor type 125	360468 125
Reserveveerbladen, paar Voor bekbreedte 125 mm	362620 125
Spanbekken, paar, met afgezet steunvlak Voor bekbreedte 125 mm	362560 125
Adapterbekmobiel Voor type 125	361600 125
Hoekaandrijving Voor type 125	360580 125
Uitlijn- en fixeerset T-groefmaat van de tafel 22 mm	360530 22
Reserve spindel Type 125	360821 125
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 12M10	360025 12M10
Draadafstrijkerset Type 125	360822 125
Prismabekken, paargehard staal Voor type 125	360540 125
Werkstukaanslag	360555
Spanbekken, paar, met langs- en dwarsseuven Voor bekbreedte 125 mm	362400 125
Reservekruk Voor type 125/200	360800 125/200
Console Voor type 125XL	361230 125XL
Uitlijn- en fixeerset T-groefmaat van de tafel 14 mm	360530 14
Adapterbekvast Voor type 125	361620 125
Beschermingsstrips, paar, Click-systeem, gehard staal Voor type 125	361950 125
Basisbekken, paar, zacht Voor bekbreedte 125 mm	362520 125
Basisbekmobiel Voor type 125	361500 125
Veerbladbekken, paar Voor bekbreedte 125 mm	362600 125

Prismabekken, paar Voor bekbreedte 125 mm	362500 125
Uitlijn- en fixeerset T-groefmaat van de tafel 16 mm	360530 16
Kantelbekmobiel Voor type 125	361660 125
Afstrijkerset Type 125	360823 125
Getrapte bekvast Voor type 125	360469 125