



Horizontale spanner met horizontale voet, roestvrij, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	376620 3
GTIN	4020772008963
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.

Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.

Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.

Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

Toepassing:

voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Technische beschrijving

Totale hoogte	48,5 mm
Houdkracht P2	2500 N
Spanschroef	M8×45 mm
Gatafstand f	22-31,8 mm
Gatafstand e	25,7 mm
totale lengte	206 mm

Houdkracht P1	1800 N
Boring-Ø d	6,5 mm
Type	6830NIJ
Spanhoogte H	32 mm
Producttype	Horizontale spanner