



## Verticale spanner met haakse voet voor montage aan de zijkant, Type: 4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	376520 4
GTIN	4020772007911
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

met haakse voet voor montage aan de zijkant.

- **Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.**
- **Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.**
- **Tegen verlies beveiligde spanschroef.**
- **Vingerbeveiliging door veiligheidsspanstuk zonder aanraakmogelijkheid.**

#### Toepassing:

**voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen** of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

### Technische beschrijving

Spanschroef	M8x65 mm
Gatafstand f	32 mm
Totale hoogte	280 mm

Houdkracht P2	3000 N
totale lengte	141 mm
Houdkracht P1	2000 N
Boring-Ø d	8,5 mm
Gatafstand e	32 mm
Type	6803J
Spanhoogte H	60 mm
Producttype	Verticale spanner