



Verticale spanner met horizontale voet, roestvrij, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	376505 2
GTIN	4020772008895
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

- **Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.**
- **Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.**
- **Tegen verlies beveiligde spanschroef.**
- **Vingerbeveiliging door veiligheidsspanstuk zonder aanraakmogelijkheid.**

Toepassing:

voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Technische beschrijving

Gatafstand e	20 mm
Totale hoogte	140 mm
Boring-Ø d	5,5 mm

Spanschroef	M6×35 mm
Houdkracht P1	800 N
Houdkracht P2	1200 N
totale lengte	78 mm
Gatafstand f	23-31 mm
Type	6800NIJ
Spanhoogte H	23 mm
Producttype	Verticale spanner