



## Horizontale spanner met horizontale voet, Type: 0



### Bestelgegevens

Bestelnummer	376625 0
GTIN	4045197229908
Artikelklasse	32S

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.

Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.

#### Toepassing:

**voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen** of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

### Technische beschrijving

Totale hoogte	17 mm
totale lengte	77 mm
Spanschroef	M4x20 mm
Boring-Ø d	4,3 mm
Houdkracht P1	230 N
Gatafstand e	11,2 mm
Gatafstand f	16 mm
Houdkracht P2	380 N
Type	376625 0

Spanhoogte H	8 mm
Producttype	Horizontale spanner